



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merke	RoHS mark
Hovedbruksområder	Industrial
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
B50L70	60000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	160 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
lyskildestrom (maks.)	750 mA
lyskildestrom (min.)	300 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	30-80 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668748200

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687482
Bestillingskode	68748200
El-nummer	3861539
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001284102
Nettvekt (stykk)	0,450 kg

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.


Målskisse




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Fotometriske data



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8






MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



Levetid



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

