



MASTER LEDtube instantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Certificado RoHS	ROHS
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	60000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	60000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2000 lm
Ángulo de haz nominal	160 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corriente de lámpara (máx.)	750 mA
Corriente de lámpara (mín.)	300 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	30-80 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

MASTER LEDtubo instantFit HF

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1200 mm
----------------------	---------

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871869668752900
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696687529
Código de pedido	68752900
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001284302
Peso neto (pieza)	0,450 kg

Advertencias y seguridad

- NOTAS: la eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.


Plano de dimensiones




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Datos fotométricos



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8



General Uniform Lighting




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtubo instantFit HF

Datos fotométricos



Vida útil




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtubo instantFit HF

Vida útil



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

