

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Знак RoHS	RoHS mark
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	60000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	60000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	2000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2000 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ток лампы (макс.)	750 mA
Ток лампы (мин.)	300 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	30-80 V

Температура	
T окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1200 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	17 kWh


Данные об изделии

Полный код продукта	871869668752900
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC — продукт	8718696687529
Код заказа	929001284302
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001284302
Вес нетто (шт.)	0,450 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРИМЕЧАНИЯ. Общая энергоэффективность и распределение света для любой установки с этими лампами определяются ее конструкцией.


Чертеж размеров




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Фотометрические данные




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8







MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные



Срок службы




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Срок службы



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

