



PAR38 à DEL

16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit


Renseignements généraux		Température	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Équivalent de puissance	120 W
Durée de vie nominale	25 000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	50 000	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Lighting Technology	LED	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Tension (nom.)	120 V
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Intensité variable	Oui
Angle du faisceau (nom.)	25 °	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	1 200 lm	Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]
Intensité lumineuse (nom.)	6 000 cd	Approbation et utilisation	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Données de produit	
Efficacité lumineuse (nominale)	75,00 lm/W	Nom du produit de la commande	16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW
Constance de la couleur	<6	Nom complet du produit	16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Code de commande	467712
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Numéro de matériau (12 N.C.)	929001291404
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation	16 W		
Courant de la lampe (nom.)	143 mA		

PAR38 à DEL

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677467715
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6



EAN/CUP – Boîte	50046677467710
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel




Product	D	C
16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW	125 mm	135 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW

General uniform lighting - 16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW



Light Distribution Diagram - 16PAR38/AMB/F25/840/DIM ULW

PAR38 à DEL

