



PAR38 à DEL

13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	950 lm
Intensité lumineuse (nom.)	4 100 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	70,37 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	13,5 W
Courant de la lampe (nom.)	119 mA

Équivalent de puissance	90 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	65 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui


Données de produit	
Nom du produit de la commande	13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW
Nom complet du produit	13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW
Code de commande	467761
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001292104

PAR38 à DEL

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677467760
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6



EAN/CUP – Boîte	50046677467765
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel




Product	D	C
13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW	125 mm	135 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW

General uniform lighting - 13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW



Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW

PAR38 à DEL

