



PAR30 S/L à DEL

12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	850 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 500 cd
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	70,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	12 W
Courant de la lampe (nom.)	110 mA

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW
Nom complet du produit	12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW
Code de commande	467860
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001294604
Numérateur – Quantité par emballage	1

PAR30 S/L à DEL



EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677467869
Numérateur - Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP - Boîte	50046677467864

Schéma dimensionnel



Product	D	C
12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW	95 mm	115 mm


Données photométriques



General Illuminance 51 Beam Lighting 51 Page 17

Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW

General uniform lighting - 12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW



Light Distribution Diagram - 12PAR30L/AMB/F40/840/DIM ULW

PAR30 S/L à DEL

