

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Maks)	
Kapak Tabanı	G5 [G5]	Lamba Akımı (Min)	240 mA
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Anahtar Döngüsü	50000X	%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
B50L70	50000 h	Güç Faktörü (Nom)	0.9
Işık Teknik Ayrıntıları		Voltaj (Nom)	100-135 V
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]	Sıcaklık	
Işık Akısı (Nom)	3700 lm	Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	3700 lm	Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K	Depolama (Maks)	65 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Depolama (Min)	-40 °C
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83	Muhafaza Maksimum (Nom)	45 °C
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %	Kontroller ve Dimming	
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Dim Edilebilir	hayır
Giriş Frekansı	39000-60000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	26 W		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	31 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	87186966852500

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC - Ürün	871869668525
Sipariş kodu	68552500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001296102
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,197 kg



Boyutlu çizim



TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometrik bilgi



LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi



Kullanım Ömrü

