



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5 [G5]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale	50 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	83
Cycle d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	39000-60000 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	39000-60000 Hz
Flux lumineux	3 900 lm	Consommation électrique	26 W
Couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (max.)	415 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (min.)	240 mA
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	150,00 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	100-135 V

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	1 500 mm

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
------------------------------------	--------

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Nom de produit complet	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869668554900
Code de commande	929001296202
Code 12NC	929001296202
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696685549
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696685556

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

