



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningstid og TCO-fordeler.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste	G5 [G5]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
B50L70	50000 h

Teknisk belysning

Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3900 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	39000-60000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

lyskildestrom (maks.)	415 mA
lyskildestrom (min.)	240 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	100-135 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanisk og innfatning

Produktlengde	1500 mm
---------------	---------

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	87186966854900
-------------------------	----------------

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – produkt	871869668549
Bestillingskode	68554900
El-nummer	3861523
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001296202
Nettvekt (stykk)	0,197 kg



Målskisse



TLED 230V 26W-49W 3700lm 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometriske data



LEDtube HF 1500mm 26W G5 840 3900lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Levetid

