



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.


Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	70 %	
Nominální životnost	50 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Frekvence sítě	39000-60000 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Vstupní frekvence	39000-60000 Hz
Světelný tok	3 900 lm	Spotřeba energie	26 W
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Proud zdroje (max.)	415 mA
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Proud zdroje (min.)	240 mA
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Index podání barev (CRI)	83	Účinnost (zlomek)	0,9
		Napětí (jmen.)	100-135 V
		Teplota okolí	
		Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
		Maximální teplota (jmen.)	45 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1 500 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869668556300
Objednací kód	68556300
Číslo materiálu (12NC)	929001296302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696685563
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696685570

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

