



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skiller fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	3 900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	39000-60000 Hz
Inngangsfrekvens	39000-60000 Hz
Effektforbruk	26 W
lyskildestrom (maks.)	415 mA
lyskildestrom (min.)	240 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	100-135 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1 500 mm

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	TUV CE-merking I samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
----------------------------	--



Fullstendig produktnavn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869668556300
Bestillingskode	68556300
Materialenr. (12NC)	929001296302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696685563
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696685570

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

