



TrueForce LED Public (Đô thị/Đường xá – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

Đèn Philips TrueForce LED mang lại giải pháp đèn LED đơn giản với khả năng hoàn vốn nhanh chóng để thay thế đèn High-Intensity Discharge (HID). Những loại đèn này sở hữu ưu điểm tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao của đèn LED để thay thế cho đèn HID với chi phí đầu tư ban đầu thấp, giúp bạn tiết kiệm tức thì. Với kích cỡ đèn và khả năng phân bố ánh sáng phù hợp, khách hàng có thể dễ dàng bổ sung đèn TrueForce LED vào hệ thống hiện có của họ, do đó cải thiện chất lượng ánh sáng mà không cần thay đổi bộ đèn hay gây ảnh hưởng đến hiệu ứng ánh sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chỉ số hoàn màu (Danh định)	
Đế đui đèn	E27 [E27]		70
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h	LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Chu kỳ bật/tắt	50000X		
Loại kỹ thuật	25-80W		
Thông số kỹ thuật ánh sáng		Thông số vận hành và điện	
Mã màu	740 [CCT 4000K]	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Góc chùm sáng (Danh định)	360 °	Công suất (Định mức) (Danh định)	25 W
Quang thông (Danh định)	3200 lm	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	135 mA
Quang thông (Định mức) (Danh định)	3200 lm	Công suất tương đương	80 W
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	128,00 lm/W	Hệ số công suất (Danh định)	0,9
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Điện áp (Danh định)	220-240 V

TrueForce LED Public (Đô thị/Đường xá – HPL/SON)

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
--------------------------------	-------

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
-------------------------	------------

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP60 [Chống bụi xâm nhập]
--------------------------	----------------------------

Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
---------------------------------	-----

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
--------------------------------------	-------


Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	25 kWh
------------------------------------	--------

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869668700000
Tên sản phẩm khác	TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696687000
Mã đơn hàng	929001296602
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	6
Số vật liệu (12 chữ số)	929001296602
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,350 kg

IP60



Bản vẽ kích thước



EU Post top 2600lm 4000k E27 ND clear


Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL	84 mm	178 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



TrueForce LED Public (Đô thị/Đường xá – HPL/SON)


Dữ liệu phân bố ánh sáng



CalcLux Photometrics 4.6 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

TrueForce LEDHIL 25-80W E27 740 360D CL

Tuổi thọ



LedTrueForce

