

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	120 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	550 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	550 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Ονομαστική γωνία δέσμης	120 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Εγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	No
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869668688100
Όνομα παραγωγείας προϊόντος	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC	8718696686881
Κωδικός παραγγελίας	68688100
Local Code	CLED5GU/120830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10

Αρ. υλικού (12NC)	929001297232
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,038 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




©2019 Philips Lighting B.V. All rights reserved. 4000 0000000000000000

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

