



# MASTER LEDtube GA 灯管

## MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

### 安全提示

· -

### 产品数据

一般信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	200,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光束角度 (标称)	160°
光通量	1,600 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	152.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	10.5 W
灯具电流 (最大)	55 mA
灯具电流 (最小)	45 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外亮温度 (标称)	35 °C

控制和调光	
可调光	否

# MASTER LEDtube GA 灯管

## 机械和外壳

灯泡外观	磨砂
灯泡材料	塑料
产品长度	1,200 mm

## 审批和申请


节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS
能耗 kWh/1000 h	11 kWh

## 产品数据

订单产品名称	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I
--------	--------------------------------------


完整的产品名称	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I
完整产品代码	871869668768000
订购代码	929001297608
材料编号 (12NC)	929001297608
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696687680
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696687697

## 二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

## 光度数据



General uniform lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

## MASTER LEDtube GA 灯管

