



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3700 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	24 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	112 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	103 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Mekanik og armaturhus

Produktlængde 1500 mm

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A++  
 Energibesparende produkt Yes  
 Godkendelser TUV CE mærkning RoHS compliance  
 KEMA Keur certificate  
 Energiforbrug kWh/1000 t. 24 kWh

## Produktdata


Fuldstændig produktkode 871869668744400

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687444
Ordrekode	68744400
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001298202
Nettovægt (stykke)	0,310 kg

## Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.



## Målskitse



TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25,78 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Fotometriske data



LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data



## Levetid

