



MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Los tubos MASTER LED Philips ahorran más de un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	154,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corriente de lámpara (máx.)	112 mA
Corriente de lámpara (mín.)	103 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	35 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C

MASTER tubo LED EM/230V T8

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------


Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869668744400
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
EAN/UPC - Producto	8718696687444
Código de pedido	68744400
Cantidad por paquete SAP	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001298202
Peso neto (pieza) SAP	0,310 kg


Plano de dimensiones




TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25,78 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Datos fotométricos




LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8



LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

MASTER tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

Vida útil



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

