



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Lyskildefeste | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| RoHS-merke | RoHS mark |
| Nominell levetid (nom.) | 50000 h |
| Av/på-syklus. | 200 000 X |
| B50L70 | 50000 h |

| Teknisk belysning | |
|---|----------------------|
| Fargekode | 865 [CCT av 6500 K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 160 ° |
| Lysstrøm (nom.) | 3700 lm |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 3700 lm |
| Lyskjeglevinkel (nominell) | 160 ° |
| Korreleret fargetemperatur (nom.) | 6500 K |
| Fargesamsvar | <6 |
| Fargegjengivelse (nom) | 83 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |

| Drift og elektrisk | |
|--------------------|--------------|
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |

| | |
|--|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 24 W |
| lyskildestrøm (maks.) | 112 mA |
| lyskildestrøm (min.) | 103 mA |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0,5 s |
| Strømfaktor (nom) | 0,9 |
| Spenning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|--------|
| Omgivelsestemperatur (maks.) | 35 °C |
| Omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring (maks.) | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring (min.) | -40 °C |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 60 °C |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes | No |

MASTER LEDtube EM/Mains

Mekanisk og innfatning

| | |
|---------------|---------|
| Produktlengde | 1500 mm |
|---------------|---------|

Godkjenning og bruk

| | |
|--------------------------------|---|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A++ |
| Energisparingsprodukt | Yes |
| Godkjenningsmerker | CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 24 kWh |

Produktdata


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fullstendig produktkode | 871869668746800 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 |
| EAN/UPC – produkt | 8718696687468 |
| Bestillingskode | 68746800 |
| Teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10 |
| Materialenr. (12NC) | 929001298302 |
| Nettovekt (stykk) | 0,310 kg |

Warnings and safety

• -



Målskisse



TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 6500K G13ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|----------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 | 25,78 mm | 28 mm | 1498,7 mm | 1505,8 mm | 1512,9 mm |


Fotometriske data



LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid

