



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Proud zdroje (max.)	65 mA

Proud zdroje (min.)	60 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871869668718500
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687185
Objednávací kód	68718500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001298902
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy



TLED 4ft 14W-36W 2000lm 160D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Fotometrické údaje



LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje



Životnost

