



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lampström (max)	65 mA
Lampström (min)	60 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	1 200 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
Full EOC	871869668718500
Beställningsnummer	68718500
Materialnummer (12NC)	929001298902
Lokal kod	8290125
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696687185
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696687192

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,78 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

