



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Công suất (Định mức) (Danh định)	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		14 W
Đấu RoHS	Ký hiệu RoHS	Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	65 mA
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h	Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	60 mA
Chu kỳ bật/tắt	200000X	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
B50L70	50000 h	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Thông số kĩ thuật ánh sáng		Hệ số công suất (Danh định)	
Mã màu	830 [CCT 3000K]		0.9
Quang thông (Danh định)	2000 lm	Điện áp (Danh định)	220-240 V
Quang thông (Định mức) (Danh định)	2000 lm	Nhiệt độ	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83	Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %	Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
		Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	55 °C
Thông số vận hành và điện		Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	1200 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	14 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869668724600

Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696687246
Mã đơn hàng	929001299208
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001299208
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,215 kg

Cảnh báo và An toàn

• LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.



Bản vẽ kích thước



TLED 4ft 14W-36W 2000lm 150D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng








MAS LEDtube HO 14W G13 830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Tuổi thọ



MASTER LEDtube EM/Mains T8

