



MASTER LEDtube InstantFit HF

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Предупреждение и условия безопасности

Данные о продукции

Общая информация		Эффективность (номинальная) (ном.)	
Цоколь	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Эффективность (номинальная) (ном.)	145,00 лм/В
Номинальный срок службы	60 000 часов	Постоянство цвета	<6
Цикл переключения	50 000	Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Осветительная технология	LED	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Исходное измерение потока	Sphere	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Маркировка CE	Да	Частота сети	20000-75000 Hz
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входная частота	20000-75000 Hz
Технические характеристики освещения		Энергопотребление	24 В
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Ток лампы (макс.)	750 mA
Угол пучка света (ном.)	160 °	Ток лампы (мин.)	300 mA
Светоотдача	3 500 лм	Время включения (ном.)	0,5 s
Обозначение цвета	Белый (WH)	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Коэффициент мощности (доля)	0,9

MASTER LEDtube InstantFit HF

Напряжение (ном.)	30-80 Вт
-------------------	----------

Температура

Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 45 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °С

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1 500 мм

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	D
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	Соответствие RoHS TUV Маркировка CE Сертификат KEMA Keur

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	24 kWh
Регистрационный номер EPREL	387378

Данные об изделии



Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Полное название продукта	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Полный код продукта	871869668806900
Код заказа	929001300502
Материал № (12NC)	929001300502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696688069
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696688076

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 мм	28 мм	1 498,7 мм	1 505,8 мм	1 512,9 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8


Срок службы




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

