



# Petits réflecteurs à DEL

# 4.5GU10/LED/F35/830/DIM 10/1

Les réflecteurs à DEL standards et en verre de Philips conviennent parfaitement à l'éclairage par réflecteur de base et offrent la chaleur de la lumière halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants munis d'une douille GU10 et sont conçus pour remplacer les réflecteurs halogènes. Ils procurent la magnifique lumière et le rendement que vous attendez de la technologie DEL à un prix abordable.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	35 °
Flux lumineux	400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	750 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	88,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	4,5 W
Courant de la lampe (nom.)	40 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s
lumineux	
Facteur de puissance (fraction)	0.85
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

# Petits réflecteurs à DEL

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 po/50 mm]
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1


Nom complet du produit	4.5GU10/LED/F35/830/DIM 10/1	
Code de commande	468140	
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001300604	
Numérateur – Quantité par emballage	1	
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677468149	
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10	
EAN/CUP – Boîte	50046677468144	


### Schéma dimensionnel




Product	D	С
4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1	50 mm	53 mm


### Données photométriques








Light Distribution Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1



Accent Lighting Spots - 4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1

# Petits réflecteurs à DEL

### Durée de vie





Life Expectancy Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.