



MR16 LED

4.5GU10/LED/F35/830/DIM 10/1

Philips MR16 Dimmable LED Lamps provide ambient level light to illuminate hard to maintain applications. Increased transformer compatibility allows for operation on a wider range of transformers. Available in dimmable and non-dimmable versions, these lamps are ideal for track and open recessed fixtures in retail, hospitality and residential spaces.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	4,5-50W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]
Angle du faisceau (nom.)	35 °
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	750 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Angle de faisceau nominal	35 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	88,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz


Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Courant de la lampe (nom.)	40 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,85
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Données de produit	
Nom du produit de la commande	4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1

MR16 LED

EAN/CUP – Produit	046677468149
Code de commande	468140
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10

Numéro de matériau (12NC)	929001300604
Poids net (pièce)	0,046 kg


Schéma dimensionnel





GU10 120V 5-50W 400lm 35D 3000K D

Product	D	C
4.5GU10/LEDCLA/F35/830/DIM 10/1	50 mm	53 mm

Données photométriques





LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspot 50W GU10 830 35D

MR16 LED

Durée de vie



LEDspot 50W GU10 830 35D

LEDspot 50W GU10 830 35D

