



Essential LEDspot GU10

LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	850 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	5 W
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.4
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 pol./50 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim

Essential LEDspot GU10

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D
Nome do produto completo	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D
Full EOC	871869668816800
Descrição do código local	LUMINARIA LED DIRECIONAL SPOTLED-50WCQ
Código de encomenda	929001301111


Nº do material (12NC)	929001301111
Código local	SPOTLED5-50WCQ
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696688168
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718696688175

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	90 mm	62 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D

Essential LEDspot GU10


Dados fotométricos




Technical Information 4.1 Philips Lighting B.V. Page 107

Accent Lighting Spots - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D



Life Expectancy Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D

