



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7.5-60W Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W

Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]

Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh 397635


# CorePro LEDbulb

## Données logistiques

Code de produit complet	871869657771400
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
Code barre produit	8718696577714
Code de commande	57771400

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001304732
Poids net (pièce)	0,076 kg


## Schéma dimensionnel




A60 220-240V 8W-60W 806lm 3000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm


## Données photométriques



CorePro LEDbulb 60W E27 830 FR A60





CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

