



# Lámparas LED versión estándar

## Standard LEDBulb LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E27 [ E27]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	8-70W	Power (Rated) (Nom)	8 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Código de color	865 [ CCT de 6,500 K]	Equivalente de potencia	70 W
Ángulo de haz (nom.)	150 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	806 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	806 lm	Factor de potencia (nom.)	0.5
Designación de color	Luz de día fría	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

# Lámparas LED versión estándar

## Controles y regulación

Regulable No

## Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

## Datos de producto

Código de producto completo 871869670143001  
 Nombre de producto del pedido Standard LEDBulb LEDBulb 8-70W  
 E27 865 220-240V 1BL/4 WS

EAN/UPC - Producto 8718696701430

Código de pedido 929001304891


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 72

N.º de material (12NC) 929001304891

Peso neto (pieza) 0,060 kg


## Plano de dimensiones





A60 220-240V 8W-60W 806lm 6500K E27 ND

Product	D	C
Standard LEDBulb LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS	60 mm	110 mm

## Datos fotométricos




CorePro LEDbulb 60W E27 865 FR A60



## Lámparas LED versión estándar

### Vida útil



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

