



MasterClass LEDtube InstantFit T8

35T8/96-3000 IF FA8 10/1

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot	FA8 [FA8]
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	50000 h

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	3900 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3900 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom)	35 W
Courant de la lampe (max.)	260 mA
Courant de la lampe (min.)	160 mA
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s

Tension (nom.)	280-410 V
----------------	-----------

Température

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	2400 mm
---------------------	---------

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate

Données de produit


Nom du produit de la commande	35T8/96-3000 IF FA8 10/1
EAN/CUP – Produit	046677472566
Code de commande	469239

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001307704

Poids net (pièce)	0,540 kg
-------------------	----------



Schéma dimensionnel



TLED Ess IF 4000lm 3000K 8ft single pin


Product	D	A1	A2	A3
35T8/96-3000 IF FA8 10/1	27,9 mm	2366,9 mm	2375,2 mm	2383,5 mm

Données photométriques



General Information Lighting
1 - 1/2" Tube (1000mm) (1000mm) (1000mm)
© 2018 Philips Lighting B.V.
Philips Lighting B.V.
Page 17

TLED Ess 35W FA8 830 3900lm T8



MasterClass LEDtube InstantFit T8

Durée de vie

