



# T8

## 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit (derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000 combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	180 °
Flujo luminoso	2,100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	161.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	20000-120000 Hz
Frecuencia de entrada	20000-120000 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (máx.)	165 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	55 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120-277, 347 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	50 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

**Mecánica y carcasa**

Forma del foco Tubo, terminal doble

**Aprobación y aplicación**


Producto de ahorro de energía Sí  
 Marcas de aprobación Certificado UL Conformidad con RoHS  
 Cumplimiento con DLC  
 Consumo de energía kWh/1000 h - kWh  
 Certificaciones Energy DLC Standard

**Información del producto**

Nombre del producto del pedido 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1



Nombre del producto completo 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1  
 Descripción de código local 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1  
 Código del pedido 929001312004  
 N.º de material (12NC) 929001312004  
 Código local 469395  
 Numerador SAP: cantidad por paquete 1  
 EAN/UPC: producto/caja 046677472375  
 Numerador: paquetes por caja externa 10  
 EAN/UPC - Caja 50046677469394

**Plano de dimensiones**



Product	D1	D2	B	A1	D
13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1	25.7 mm	28 mm	152 mm	570 mm	27.8 mm

**Datos fotométricos**



General uniform lighting - 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1

Light Distribution Diagram - 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1


# T8

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 13T8 LED/24-4000 IF-6U 10/1

