



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Allmän information</b>                   |                    |
| Sockel                                      | E27 [E27]          |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 20 000             |
| Lighting Technology                         | LED                |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| <b>Ljusteknik</b>                           |                    |
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom)                      | 120 °              |
| Ljusflöde                                   | 330 lm             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 103,13 lm/W        |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |
| <b>Drift och elektricitet</b>               |                    |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz        |
| Ingångsfrekvens                             | 50-60 Hz           |
| Effektförbrukning                           | 3,2 W              |


|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampström (nom)                   | 28 mA                                   |
| Tändningstid (nom)                | 0,5 s                                   |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus    | 0.5 s                                   |
| Effektfaktor (fraktion)           | 0.4                                     |
| Spänning (nom)                    | 220-240 V                               |
| <b>Temperatur</b>                 |                                         |
| T-Case max. (nom)                 | 45 °C                                   |
| <b>Styrenheter och dimring</b>    |                                         |
| Dimbar                            | Nej                                     |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                                         |
| Lampform                          | R63 [R 63 mm]                           |
| <b>Användning och godkännande</b> |                                         |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 4 kWh                                   |
| <b>Produktdata</b>                |                                         |
| Beställningsproduktnamn           | CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63 |

# CorePro LEDspot MV

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fullständigt produktnamn            | CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63 |
| Full EOC                            | 871869676838900                         |
| Beställningsnummer                  | 76838900                                |
| Materialnummer (12NC)               | 929001316202                            |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1                                       |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696768389 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696768396 |

## Måttskiss




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63 | 63 mm | 102 mm |


## Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.2-28W 827 Refl63

