



PAR20 à DEL

7PAR20/LED/F40/830/E26/GL/DIM 120V 6/1

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.


Données du produit

Renseignements généraux			
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]	Courant de la lampe (nom.)	70 mA
Durée de vie (nom.)	25000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Type technique	7-50W	Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (nom.)	0.8
Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]	Tension (nom.)	120 V
Angle du faisceau (nom.)	40 °	Température	
Flux lumineux (nom.)	500 lm	T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Flux lumineux (nominal) (nom.)	500 lm	Commandes et gradation	
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	Intensité réglable	Yes
Désignation de couleur	White (WH)	Approbation et utilisation	
Angle de faisceau nominal	40 °	Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K	Données de produit	
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	71,43 lm/W	Nom du produit de la commande	7PAR20/LED/ F40/830/E26/GL/DIM 120V
Constance de la couleur	<6	EAN/CUP – Produit	046677471149
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Code de commande	471144
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Numérateur – Quantité par emballage	1
Fonctionnement et électricité			
Fréquence d'entrée	60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	7 W		

PAR20 à DEL

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001316904
Poids net (pièce)	0,135 kg



Schéma dimensionnel




PAR20 120V 6W-50W 500lm 40D 3000K E26 D

Product	D	C
7PAR20/LED/F40/830/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85,5 mm

Données photométriques





Classic PAR20 6W-50W 500lm 40D 3000K E26 D



LEDspot PAR20 7W 830 500lm 40D

PAR20 à DEL

Durée de vie



LEDspot PAR20 7W 500lm

LEDspot PAR20 7W 500lm

