



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]	500 lm	
Durée de vie nominale	25.000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	25.000	Fréquence linéaire	50 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	6 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	32 mA
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Puissance équivalente	50 W
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	500 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	1.500 cd	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	86,67 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Code EOC	871869671356300
Code de commande	71356300
Code 12NC	929001317402
Code de commande local	DSCL50WD827D25
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713563
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713570

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

