



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.


Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Consistență culori	<6
Durată de viață nominală	25.000 ore	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Ciclu de comutare	25.000	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flux luminos în con de 90° (nominal)	500 lm
În conformitate cu RoHS	Da		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Frecvență linie	50 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25 °	Frecvență de intrare	50 Hz
Flux luminos	500 lm	Consum de curent	6 W
Intensitate luminoasă (nom.)	1.500 cd	Curent lampă (nom.)	32 mA
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Echivalent putere	50 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Randament luminos (nominal) (nom.)	86,67 lm/W	Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s


MASTER LEDspot PAR

Factor de putere (fracție)	0.85
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR20 [PAR 2,5 inch/63 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Da

Cote




Date fotometrice



Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Numele complet al produsului	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Full EOC	871869671356300
Cod de comandă	71356300
Număr material (12NC)	929001317402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696713563
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696713570

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

