



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Táto nová generácia PAR svetelných zdrojov má robustný tvar a vytvára teplé biele svetlo, vďaka čomu je ideálna na všeobecné a bodové osvetlenie stravovacích a ubytovacích zariadení. K dispozícii sú stmievateľné a nestmievateľné verzie. Obzvlášť sú vhodné na osvetlenie verejných priestranstiev, ako sú vstupné haly, chodby a schodiská, ktoré sú neustále osvetlené. Sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a sú navrhnuté ako náhrada za halogénové / klasické žiarovky. MASTER LEDspot PAR prinášajú značné úspory energie a minimalizujú náklady na údržbu bez zníženia jas. Krytie IP44 outdoor verzie PAR 38 je jedným z mála existujúcich energeticky úsporných alternatív k žiarovkovej outdoor verzii. Stmievateľné PAR 20 sú ideálnou náhradou za bodové žiarovky.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %	
Pätica	E27 [E27]	Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	500 lm
Nominálna životnosť	25 000 h	Prevádzkové a elektrické	
Spínací cyklus	25 000	Sieťová frekvencia	50 Hz
Technológia osvetlenia	LED	Vstupná frekvencia	50 Hz
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Spotreba	6 W
Svetelné technické		Prúd svetelného zdroja (nom.)	32 mA
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Ekvivalentný výkon	50 W
Uhol vyžarovania (nom.)	25 stupeň (stupne)	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Svetelný tok	500 lm	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Intenzita svetla (nom.)	1 500 cd	Účinnosť (zlomok)	0.85
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Napätie (nom.)	220-240 V
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K	Teplota	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	86,67 lm/W	Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
Konzistencia farieb	<6		
Index podania farieb (CRI)	80		

MASTER LEDspot PAR

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	PAR20 [PAR 2,5 palca/63 mm]
---------------	-----------------------------

Schválenie a použitie

Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
-----------------------------	---------------------------------------

Úplný názov produktu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
----------------------	---------------------------------------

Úplný kód produktu	871869671356300
--------------------	-----------------

Objednávkový kód	71356300
------------------	----------

Č. materiálu (12NC)	929001317402
---------------------	--------------


Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696713563
--------------------------	---------------

Čitateľ – počet balení v krabici	6
----------------------------------	---


EAN/UPC – balenie	8718696713570
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Fotometrické údaje



General Information 4.1 Photo Lighting 8.1.1 Page 17




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

