



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	25000X
Teknisk type	6-50W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25°
Lysstrøm (nom.)	515 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	515 lm
Lysstyrke (nom.)	1500 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Nominal spredningsvinkel	25°
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,17 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	515 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,85
Spænding (nom.)	220-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671366200
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC – produkt	8718696713662
Ordrekode	71366200
Lokal ordrekode	2057808240
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001317502
Nettovægt (stykke)	0,120 kg


Målskitse




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 3000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm


Fotometriske data



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

