



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]	515 lm	
Durée de vie nominale	25.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	25.000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	50 Hz
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 Hz
Flux lumineux	515 lm	Consommation électrique	6 W
Intensité lumineuse (nom.)	1.500 cd	Courant lampe (nom.)	32 mA
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Puissance équivalente	50 W
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	89,17 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Tension (nom.)	220-240 V
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
		Température	
		Température maximale du produit (nom.)	80 °C
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Code EOC	871869671366200
Code de commande	71366200
Code 12NC	929001317502
Code de commande local	DSCL50WD830D25
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713662
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713679

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

