



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	
Type technique	6-50W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °	
Flux lumineux (nom.)	515 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	515 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	1500 cd	
Couleur	Blanc (WH)	
Angle du faisceau nominale	25 °	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,17 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Flux dans un cône de 90°	515 lm	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 Hz	
Puissance (valeur nominale)	6 W	
Courant lampe (nom.)		32 mA
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.85
Tension (nom.)		220-240 V
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Oui
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation		oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		6 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869671366200
Désignation Produit		MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Code barre produit (EAN)		8718696713662
Code de commande		71366200
Unité d'emballage		1
Conditionnement par carton		6
Code industriel (12NC)		929001317502

MASTER LEDspot PAR

Poids net (pièce)

0,120 kg


Schéma dimensionnel



PAR20 220-240V 6W-50W 25D 3000K E26 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Données photométriques




Product Information v1 Photo Lighting E1 Page 17

MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

