

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D MASTER LEDspot PAR

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.



Our Eco passport



Etykieta

- Funkcja ściemniania: tak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 92,50 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 25000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,283 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,031 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: No



Masa i materiały

- Waga netto (szt.): 0,120 kg

Energy efficiency ranking / External awards

