



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 Hz
Normeret levetid	25.000 t	Strømforbrug	6 W
Skiftecyklus	25.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Effektfaktor (brøk)	0.85
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	540 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	1.500 cd	T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,50 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildeform	PAR20 [PAR 2,5 tommer/63mm]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Ja
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	540 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 Hz		


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Full EOC	871869671368600
Beskrivelse af lokal kode	2057808253
Ordrekode	71368600

Målskitse




Fotometriske data



Materialenr. (12NC)	929001317602
Lokal ordrekode	2057808253
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696713686
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696713693

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm




Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

