



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.


Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie		50 Hz
Lampvoet	E27 [E27]	Energieverbruik		6 W
Nominale levensduur	25.000 hr	Lampstroom (nom.)		32 mA
Schakelcyclus	25.000	Overeenkomstig vermogen		50 W
Lamptype	LED	Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Opwarmtijd tot 60% licht		0,5 s
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor		0,85
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Spanning (nom.)		220-240 V
Bundelhoek (nom.)	25 graden	Operationele temperatuur		
Lichtstroom	540 lm	T-behuizing maximaal (nom.)		80 °C
Lichtsterkte (nom.)	1.500 cd	Dimbaarheid en regelsystemen		
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Dimbaar		Ja
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,50 lm/W	Lampvorm		PAR 20 [PAR 63 mm]
Kleurconsistentie	<6	Keurmerken en classificaties		
Kleurweergave-index (CRI)	80	Geschikt voor accentverlichting		Ja
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur		6 kWh
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	540 lm			
Bedrijfs- en elektrische gegevens				
Ingangsfrequentie	50 Hz			


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Full EOC	871869671368600
Bestelcode	71368600

Maatschets




Fotometrische gegevens



Materiaalnr. (12NC)	929001317602
Lokale code	DSCL50WD840D25
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713686
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713693

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

