



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Dane techniczne	6-50W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień świetlny (Nom)	540 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	540 lm
Światłość (Nom)	1500 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	25 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,50 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	540 lm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Prąd lampy (Nom)	32 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,85
Napięcie (Nom)	220-240 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671368600
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC - Produkt	8718696713686
Kod zamówienia	71368600
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6

Materiał Nr (12NC)	929001317602
Waga netto (szt.)	0,120 kg


Rysunki techniczne




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm


Dane fotometryczne



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

