



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]	500 lm	
Durée de vie nominale	25'000 h		
Nombre de cycles d'allumage	25'000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 Hz
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 Hz
Flux lumineux	500 lm	Consommation électrique	6 W
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Courant lampe (nom.)	32 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	50 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	86.67 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Tension (nom.)	220-240 V
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
		Température	
		Température maximale du produit (nom.)	80 °C
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
-------------------	------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Code EOC	871869671370900
Code de commande	71370900
Code 12NC	929001317702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713709
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713716

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

