



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	25000X
Teknisk type	6-50W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm (nom.)	515 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	515 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Nominel spredningsvinkel	40 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,17 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	515 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671372300
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

# MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC – produkt	8718696713723
Ordrekode	71372300
Lokal ordrekode	2057808279
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001317802
Nettovægt (stykke)	0,120 kg


## Målskitse




PAR20 220-240V 6W-50W 40D 3000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm


## Fotometriske data



General Information E1 Photo Lighting E1 Page 117





MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D

# MASTER LEDspot PAR

## Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

