



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	25 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	515 lm
Ljusstyrka (nom)	800 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,17 lm/W
Färgbeständighet	<6


Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	515 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	6 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,85
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR20 [PAR 2,5 tum/63 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
Full EOC	871869671372300
Beskrivning av lokal kod	8293197
Beställningsnummer	71372300
Materialnummer (12NC)	929001317802
Lokal kod	8293197
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696713723
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696713730

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

