

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D MASTER LEDspot PAR



MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Our Eco passport



Energía

- Regulable: Si
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia luminica (nominal) (nom.): 92,50 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 25000 h



Embalaje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,283 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,031 kg



Sustancias

- Conforme con EU RoHS: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,120 kg

Energy efficiency ranking / External awards

