



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	25000X
Teknisk type	6-50W
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm (nom.)	540 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	540 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Nominel spredningsvinkel	40 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,50 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	540 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671374700
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC – produkt	8718696713747
Ordrekode	71374700
Lokal ordrekode	2057808282
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001317902
Nettovægt (stykke)	0,120 kg


Målskitse



PAR20 220-240V 6W-50W 40D 4000K E26 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Fotometriske data




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 117

MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

