



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	E27 [E27]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92,50 lm/W
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Consistencia del color	<6
Tipo técnico	6-50W	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Datos técnicos de la luz		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	540 lm
Ángulo de haz (nom.)	40 °	Operativos y eléctricos	
Flujo lumínico (nom.)	540 lm	Frecuencia de entrada	50 Hz
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	540 lm	Power (Rated) (Nom)	6 W
Intensidad luminosa (nom.)	800 cd	Corriente de lámpara (nom.)	32 mA
Designación de color	Blanco frío (CW)	Equivalente de potencia	50 W
Ángulo de haz nominal	40 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s

MASTER LEDspot PAR

Factor de potencia (nom.)	0.85
Voltaje (nom.)	220-240 V
Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671374700

Nombre de producto del pedido	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
EAN/UPC - Producto	8718696713747
Código de pedido	71374700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001317902
Peso neto (pieza)	0,120 kg


Plano de dimensiones




PAR20 220-240V 6W-50W 40D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Datos fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Datos fotométricos



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D

Vida útil



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

