



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hale, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	25 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień Świetlny	540 lm
Światłość (Nom)	800 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,50 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	540 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie energii	6 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR20 [PAR 2,5 cala/63 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Full EOC	871869671374700



Kod zamówienia	71374700
Materiał Nr (12NC)	929001317902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713747
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713754

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

