



Petits réflecteurs à DEL

5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Les réflecteurs à DEL standards et en verre de Philips conviennent parfaitement à l'éclairage par réflecteur de base et offrent la chaleur de la lumière halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants munis d'une douille GU10 et sont conçus pour remplacer les réflecteurs halogènes. Ils procurent la magnifique lumière et le rendement que vous attendez de la technologie DEL à un prix abordable.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Durée de vie nominale (heures)	25 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	72,73 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80

Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	5,5 W
Courant de la lampe (nom.)	55 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,75
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Petits réflecteurs à DEL

Commandes et gradation

Intensité variable	Oui
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 po/50 mm]


Approbation et utilisation

Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Oui

Données de produit

Nom du produit de la commande	5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/ DIM120V BC 1PK
Nom complet du produit	5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/ DIM120V BC 1PK
Code de commande	470047
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001318103
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677470043
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677470048


Schéma dimensionnel




Product

5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/
DIM120V BC 1PK



Light Distribution Diagram - 5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Petits réflecteurs à DEL


Données photométriques




General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 117

Accent Lighting Spots - 5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK



Lumen Maintenance Diagram - 5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

