



# PAR38 à DEL

## 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

#### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	1 200 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2 500 cd
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	14 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA


Équivalent de puissance	120 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s
lumineux	
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

### PAR38 à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/
	120V 6/1FB
Nom complet du produit	14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/
	120V 6/1FB
Code de commande	529602
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001319104


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677529604
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529609


#### Schéma dimensionnel



Product	D	С
14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB	122 mm	134 mm


#### Données photométriques





Accent Lighting Spots - 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB


Light Distribution Diagram - 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB




Spectral Power Distribution Colour - 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/ 120V 6/1FB

#### PAR38 à DEL

#### Durée de vie





Life Expectancy Diagram - 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Lumen Maintenance Diagram - 14PAR38/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

