



PAR30 S/L à DEL

10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	800 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3 300 cd
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	10 W
Courant de la lampe (nom.)	86 mA

Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	67 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


PAR30 S/L à DEL

Données de produit

Nom du produit de la commande	10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB
Nom complet du produit	10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB
Code de commande	529701
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001321504


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677529703
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529708

Schéma dimensionnel




Product	D	C
10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB	94 mm	118 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB





Light Distribution Diagram - 10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Accent Lighting Spots - 10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/LED/827/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

